

**DNMG 150608, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DNMG 150608 CCX Type: CCX

Spånbryder: PP

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 210 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CCX
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	210 - 450 m/min
Skæremateriale	Cermet
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånryder	PP
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning