

**Garant****High performance-gevindfræser, Weldon-skaft, Effektiv ØD /  
udhængslængde L1: 30/65mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Artikelklasse	21R

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HPC-gevindfræser til reducerede bearbejdningstider.**

**Anvendelse:**

Universelt anvendelig **til udvendigt og indvendigt højre- og venstregevind. Til gennemgangs- og bundhulsbearbejdning.**

**Bemærk:**

Fræser nr. 218050 str. 17/26 og 17/36 egnet til stigning op til og med 2,5 mm.

Fræser nr. 218050 str. 30/65 egnet til stigning < 5.

**Teknisk beskrivelse**

Fikseringsskrue	219927
Udhængslængde L <sub>1</sub>	65 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Klemmeskrue	219928
Effektiv ØD	30 mm
Plattestørrelse	41
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	128,5 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3

Skafthudførelse	Weldon-skaft
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	219927
Spændeskruer	219928