

**TNMG 160408, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 160408 CCX Type: CCX

Spånbryder: PP

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 210 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	CCX
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	Cermet
Spånbryder	PP
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	210 - 450 m/min

Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning