

**CC.T 060202, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 060202 CCX Type: CCX
Spånbryder: PP
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 0,8 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 310 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	Cermet
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Spånbryder	PP
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Tolerance	M

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,2 mm
Type	CCX
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 310 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 0,8 mm
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning