

**DC.T 070202, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 CCX
GTIN	4960664911554
Artikelklasse	25E

Beskrivelse**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT070202
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	Cermet
Spånbryder	PP
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 370 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tolerance	M

Belægning	belagt
Type	CCX
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning