

**VBMT 110308, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VBMT 110308 CCX Type: CCX

Spånbryder: PP

Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 300 m/min**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT110308
Skæremateriale	Cermet
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min
Antal skift/skær	2

Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	belagt
Primær anvendelse	P
Spånbrøder	PP
Type	CCX
Skærebetingelse	kontinuerlig
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning