

**DNMG 150608, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Hjørneradius	0,8
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 350
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	KG
Belægning	belagt
Type	CA315
Tilspænding f	0,17 - 0,5
Skæredybde a_p	0,5 - 3,6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning