

**WN.G 080408, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Type	CA315
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8
Tilspænding f	0,15 - 0,5
Skæredybde a_p	0,5 - 4
Belægning	belagt
Primær anvendelse	K
Spånbrøder	KG
Tolerance	M
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 350
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning