

**DCMT 070204, Type: CA315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	GK
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	K
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 070204
Tolerance	M
Type	CA315
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning