

**CC.T 09T304, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T304 PR1725 Type: PR1725
Spånbryder: MFP-SKS
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tolerance	G
Type	PR1725
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	MFP-SKS
Sekundær anvendelse	P

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning