

**CCMT 09T308 Wiper, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CCMT 09T308 Wiper PR1725 Type: PR1725

Spånbryder: WP

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	WP

Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Type	PR1725
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Sekundær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning