

**DCGT 070201, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	MFP-SKS
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	G

Type	PR1725
Skæremateriale	HM
Sekundær anvendelse	P
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning