

metabo**Akku-slagnøgle uden akku, Type: 18LTX800****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	074061 18LTX800
GTIN	4061792228733
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Høje momenter til krævende skrueopgaver.**

Akku-slagnøglerne i LTX-klassen fås med et maks. moment på 300 Nm, 800 Nm eller 1750 Nm. Perfekt egnet til skrueopgaver, der kræver høj kraft, i alle ydelsesklasser. De har desuden med en APS-tilstand (Automatic Power Shift):

- **Løsning af skruer/møtrikker i APS-tilstand: Forhindrer, at skruen/møtrikken falder ned ved automatisk at reducere hastigheden efter løsningen.**
- **Fastskruning i APS-tilstand: Forhindrer, at skruen/møtrikken skrues over gevind ved automatisk at slukke efter det første slag.**

I øvrigt er alle akkuer fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Kraftig akku-slagnøgle med 1/2 tomme udvendig firkant og 800 Nm.**
- **Unik Metabo Brushless-motor giver hurtigt arbejdstempo og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse.**
- **Højt moment kombineret med en specielt handy konstruktion.**
- **Meget høj ydelse til krævende skrueopgaver.**
- **Tilbageslagssikkert arbejde med meget højt moment.**
- **12 hastigheds-/momenttrin til en lang række anvendelser.**
- **Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet.**

- **Robust trykstøbt aluminiumshus for optimal varmeafledning og lang levetid.**
- **Med praktisk bæltekrog, der kan fastgøres på højre eller venstre side.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Uden akku, lader og transportkuffert.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	SSW 18 LTX 800 BL
maks. igangsætningsmoment	1200 Nm
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Antal medfølgende akkuer	0
Batterispænding	18 V
Momenttrin	12
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Metabox
Maks. moment	800 Nm
Vægt uden batteri	1,95 kg
Batteritype	Lithium-ion
Motorkonstruktion	børsteløs
Værktøjsholder	Udvendig firkant
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. slagtal	3300 min ⁻¹
Tomgangsomedrejningstal	0 - 2575 min ⁻¹
Produkttype	Slagnøgle

