

**DCGT 11T301, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260384 PR1725
GTIN	4960664923434
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Sekundær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	G
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,1 mm
Type	PR1725
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånbryder	MFP-SKS

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T301
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning