


Garant**Ud- / indstiksplatte, HU7310, Stikbredde W: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273709 2
GTIN	4067263736714
Artikelklasse	21L

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tolerance stikbredde w	±0,03 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Stikbredde W	2 mm
Primær anvendelse	N
Sekundær anvendelse	Ti
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU7310
Hjørneradius R	0,05 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	350 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	egnet	50 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		