

**DC.T 11T302, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Type	PR1725
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Spånbryder	MFP-SKS
Belægning	belagt
Tolerance	G
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min

Sekundær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 11T302
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning