



Akku-slagskruemaskine, Type: GDS18450HC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.

· **Højre-/venstreløb.**

· **Batteri-ladetilstandsindikator.**

1/2 tomme slagnøgle med Bluetooth-Connectivity.

· **2 driftstyper til metal og træ. Yderligere parametre kan indstilles individuelt via Toolbox-appen.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2x li-ion-batterier, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851– 073867.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	GDS 18V-450 HC
Maks. omdrejningstal 1. gear	1500 min ⁻¹
Tomgangsomedrejningstal	1000 min ⁻¹

Tomgangsomdrejningstal	1500 min ⁻¹
Tomgangsomdrejningstal	2300 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	2
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. moment, 2. trin	330 Nm
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Slagtal	0 - 3300 min ⁻¹
Slagtal 2. trin	2500 min ⁻¹
Slagtal 3. trin	3300 min ⁻¹
Vægt uden batteri	1,6 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. moment, 3. trin	450 Nm
Maks. vibration iht. EN	14,5 m/s ²
Maks. moment, 1. trin	250 Nm
Akku-kapacitet	4 Ah
Batterispænding	18 V
Slagtal 1. trin	1900 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Vægt	2,1 kg
Batteritype	Lithium-ion
Maks. omdrejningstal 2. gear	2300 min ⁻¹
Maks. moment, hård	450 Nm
maks. igangsætningsmoment	800 Nm
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M20
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Produkttype	Slagnøgle

