

**DC.T 11T304, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 PR1725
GTIN	4960664923458
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 11T304 PR1725 Type: PR1725  
Spånbryder: MFP-SKS  
Tolerance: G  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tilspænding $f$	0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Type	PR1725
Skæremateriale	HM

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Tolerance	G
Hjørneradius	0,4 mm
Sekundær anvendelse	P
Belægning	belagt
Spånryder	MFP-SKS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning