

**CC.T 09T304, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CC.T 09T304 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Belægning	belagt
Type	CA025P
Spånbryder	HQ

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning