

metabo**Excenterslibere, Type: SXE3125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Let og praktisk slibemaskine med perfekt ergonomi til arbejde med lave vibrationer.

- **Vario (V)-elektronik til arbejde ved omdrejningstaler, der passer til materialet.**
- **Slibeskive med flere huller til effektiv udsugning.**
- **Grebsområde med skridsikker softgrip-overflade.**
- **Robust trykstybt aluminiumshus.**
- **Arbejde med lave vibrationer på grund af rolig drift.**
- **Tekstilstøvpose, der kan tømmes, til arbejde uden støvsuger.**
- **Sugefunktion ved tilslutning af en universalstøvsuger.**

Leveringsomfang:

Slibeskive „multi-hole“ med burrelås, sekskantnøgler, tekstilstøvpose.

Bemærk:

Tilhørende slibeskive, 6 huller, vare-nr. 567775, 15 huller, vare-nr. 567558 og ABRANET, vare-nr. 567800.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	310 W
Producentbetegnelse	SXE 3125
Afstand til arbejdsfladen	3,0 mm
Svingningstal	8000 - 24000 min ⁻¹

Vægt	1,5 kg
Slibetallerken-Ø	125 mm
Energiforsyning	Med kabel
Maks. vibration iht. EN	4,9 m/s ²
Produkttype	Excenterslibere