

**DC.T 070202, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 070202 CA025P Type: CA025P  
Spånbryder: HQ  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance	M
Belægning	belagt
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Spånryder	HQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Type	CA025P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning