

**metabo****Dobbeltlibemaskine 230 V, Type: DS150P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltlibemaskine til slibning, hvæsning, afgratning, og hvis der anvendes en stålbørste, også til fjernelse af rust fra stål og metaller. Det integrerede LED-lys oplyser arbejdsområdet optimalt. Skivernes maksimalt rolig gang og lange levetid muliggøres af monteringsflanger af høj kvalitet.

- **Emneoplægninger, der kan justeres uden værktøj.**
- **Kraftig maskine til krævende hvæsning, slibning og afgratning.**
- **Egnet til brug med runde stålbørster til fjernelse af rust.**
- **Integreret LED-lys til optimal belysning af arbejdsområdet.**
- **Støjsvag, vibrationsfri og vedligeholdelsesfri induktionsmotor.**
- **Skivernes har maksimalt rolig gang og lang levetid takket være monteringsflanger af høj kvalitet.**
- **Maksimal arbejdssikkerhed takket være ekstra stor, stabil gnistbeskyttelse.**

**Leveringsomfang:**

Inkluderer slibeskiver 36 P og 60 N med normal kornstørrelse, gnistbeskyttelse, emneholder og sekskantnøgler.

**Bemærk:**

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100 og nr. 568733.

**Teknisk beskrivelse**

Slibeskivebredde T	20 mm
--------------------	-------

Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	2980 min <sup>-1</sup>
Effektforbrug	400 W
Slibeskive-Ø D	150 mm
Producentbetegnelse	DS 150 Plus
Slibeskiveborings-Ø H	20 mm
Vægt	10,2 kg
Kabellængde	1,8 m
Nominel effekt	230 V