

**DC.T 11T302, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Type	CA025P
Tolerance	M
Spånbrøder	HQ
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning