

metabo**Elektronisk båndfil, Type: BFE9-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig, kompakt båndfil til slibning, satinering og afgratning på svært tilgængelige steder.

- **Vario-Constamatic (VC)-fuldbølgeelektronik med justeringshjul til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.**
- **Slibeforsats, der kan drejes 270° uden værktøj, til tilpasning til enhver arbejdsstilling.**
- **Profileret drivrulle: Mindsker, at slibebåndet kan skride.**
- **Værktøjsfrit skift af slibebånd og justerbar båndføring.**
- **Elektronisk blød start.**
- **Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse giver lang levetid.**
- **Frakoblingskulbørster til at beskytte motoren.**

Leveringsomfang:

Ekstra håndtag, bærekasse af pladestål, slibebåndsarm (6, 13, 19 mm), 10 slibebånd (6×457 mm; P60), 10 slibebånd (6×457 mm; P120), 10 slibebånd (19×457 mm; P60), 10 slibebånd (19×457 mm; P120), 4 fiberbånd.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	BFE 9-20
Kabellængde	4 m
Energiforsyning	Med kabel
Båndlængde	457 mm
Vægt	1,8 kg

Emballage	Stålpladekasse
Effektforbrug	950 W
Maks. båndhastighed	9 - 20 m/s
Båndbredde	6 - 19 mm