

**DCMT 070202, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tolerance	M
Type	CA025P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT070202
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Spånryder	GK

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning