

metabo**Kap- og gerings sav, Ø 216 mm, Type: KGSV216M**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 078192 KGSV216M |
| GTIN | 4007430256607 |
| Artikelklasse | 03D |

Beskrivelse

Udførelse:

Kap- og gerings sav med **trækfunktion** og **regulering af omdrejningstallet**.

- **Hastighedsstyring til udvidet anvendelse, f.eks. til savning af aluminiumsprofiler og plast.**
- **Integreret skærelinjelasere og LED-arbejdspladsbelysning til præcise snit.**
- **Udtrækkelige bordudvidelser, også aftagelige til understøttelse af ekstremt lange emner.**
- **Effektiv spånudtrækning via integreret spåntagningstragt.**
- **Med „multi-cut“-savklinge (flad/trapezformet tand) for høj skærekvalitet og lang levetid, f.eks. i laminat- og aluminiumsprofiler.**
- **Stor skærekapacitet pga. trækfunktion til brede emner.**
- **Kompakt letvægt, også egnet til transport med én hånd.**
- **Robust trykstøbt aluminiumskonstruktion til de mest krævende behov.**
- **Nem transport takket være ergonomiske bæregreb og beskyttelse af savens hoved.**
- **Vario-Constamatic (VC)-fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.**
- **Hurtig og præcis justering af almindelige vinkler via låsepunkter.**
- **Udtrækkelige bordudvidelser, også aftagelige til understøttelse af ekstremt lange emner.**

- **Kraftig LED-arbejdslampe til belysning af stedet, der skæres (strømforsyning via lysnettet, batterier kræves ikke).**
- **Høje, sideværts justerbare anslag til sikker savning.**
- **Enhåndstvinge til sikker fastgørelse af emnet fra oven eller fra forsiden.**
- **Dybdestop til nem fremstilling af noter.**
- **Savhovedet kan vippe til venstre med supplerende vinkelområde til underskæringer.**
- **Alle skalaer og betjeningslementer kan ses og betjenes intuitivt fra arbejdspositionen.**
- **Enkel udskiftning af savklingen med spindellåsning; det er ikke nødvendigt at afmontere pendulbeskyttelseskappen.**

Leveringsomfang:

Savklinge i hårdmetal (60 tænder), 2 integrerede bordudvidelser, længdestop, materialeklemme, værktøj til udskiftning af savklinger, kabelopbevaring og spånopsamlingsæk.

Bemærk:

Du kan finde passende rundsavsklinger under 584004 – 593930.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Maks. geringsvinkel, venstre | 47 grader |
| Længde | 760 mm |
| Højde | 340 mm |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Savklinge-borings-Ø | 30 mm |
| maks. omdrejningstal | 5500 min ⁻¹ |
| Bredde | 475 mm |
| Producentbetegnelse | KGSV 216 M |
| Maks. hældningsvinkel, højre | 2 grader |
| Kabellængde | 2 m |
| Maks. geringsvinkel, højre | 47 grader |
| Savklinge-Ø | 216 mm |
| Maks. hældningsvinkel, venstre | 47 grader |
| Vægt | 13,5 kg |
| Effektforbrug | 1350 W |
| Maks. skæredybde 90° | 65 mm |
| Maks. skæredybde 45° | 36 mm |
| Skærebredde | 305 / 205 mm |

| | |
|----------------------|----------|
| Produktnavnsegenskab | Ø 216 mm |
| Produkttype | Sav |