

**DC.T 11T304, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 11T304 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T304
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	CA025P
Spånbryder	GK
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2

Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	belagt
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning