

**DCMT 11T302, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DCMT 11T302 CA025P Type: CA025P
Spånbryder: GK
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	CA025P
Spånbryder	GK

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	Vendeplatte DCMT11T302
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tolerance	M
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning