

**DC.T 11T308, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 11T308 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	GK
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	CA025P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T308
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 330 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning