


**Hjørnefræser 90° MECH17, med boring, Ø D / Zeff: 80/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Ved sammenligninger muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p .

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	32 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	85 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	59 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 1704
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
effektivt skærantal Z_{eff}	6
Skær-Ø D_c	80 mm
Antal vendeskærsplatter	24
Skafatudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	nej
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------