

**CNMG 120408, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 CCX Type: CCX

Spånbryder: PP

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 210 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	PP
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	210 - 450 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	Cermet
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,8 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Primær anvendelse	P
Type	CCX
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,05 - 0,35 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning