


**CC.T 09T302, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T302 PDL010 Type: PDL010

Spånbryder: AP

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Tolerance	G
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Type	PDL010
Antal skift/skær	2

Belægning	belagt
Spånbryder	AP
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	N
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning