

**VNMG 160408, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

VNMG 160408 CCX Type: CCX
Spånryder: PP
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 210 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånryder	PP
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CCX
Skæremateriale	Cermet
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	210 - 450 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning