

**DC.T 070204, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 070204 PDL010 Type: PDL010

Spånbryder: AP

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	N
Belægning	belagt
Spånbryder	AP
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Tolerance	G
Type	PDL010
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT070204
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 400 m/min
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning