

**VNMG 160404, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404
Skæremateriale	Cermet
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	210 - 450 m/min
Belægning	belagt
Spånbryder	PP
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o

Type	CCX
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning