


**CNMG 120408, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 PDL010 Type: PDL010
Spånbryder: AH
Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm

Primær anvendelse	N
Type	PDL010
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Spånbrøder	AH
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning