

**CC.T 060204, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260092 CCX
GTIN	4960664911202
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CC.T 060204 CCX Type: CCX  
Spånbryder: PP  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 310 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 310 m/min
Spånbryder	PP
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tolerance	M
Type	CCX
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	Cermet

Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Belægning	belagt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning