

**DC.T 11T304, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DC.T 11T304 PDL010 Type: PDL010

Spånbryder: AP

Tolerance: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 1 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 400 m/min**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT11T304
Belægning	belagt
Primær anvendelse	N
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1 mm
Tolerance	G

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Spånryder	AP
Skæremateriale	HM
Type	PDL010
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning