


**WN.G 080408, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WN.G 080408 PDL010 Type: PDL010

Spånbryder: AH

Tolerance: G

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	N
Tolerance	G
Belægning	belagt
Spånbryder	AH

Type	PDL010
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning