

**WNMG 080404, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252012 CCX
GTIN	4960664901142
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	210 - 450 m/min
Spånryder	PP
Antal skift/skær	6
Belægning	belagt
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Tilspænding $f$	0,05 - 0,35 mm/o
Type	CCX
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet

Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning