

**CC.T 09T304, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260097 CCX
GTIN	4960664911226
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T304 CCX Type: CCX

Spånbryder: PP

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,1 - 0,8 mmTilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 310 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	CCX
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 310 m/min
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	PP
Primær anvendelse	P

Skæredybde a_p	0,1 - 0,8 mm
Skæremateriale	Cermet
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning