


**WN.G 080404, Type: PDL010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Belægning	belagt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Spånryder	AH
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	PDL010
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tolerance	G
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning