

metabo**Dobbeltlibemaskine 400 V, Type: DSD200P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltlibemaskine til slibning, hvæsning, afgratning, og hvis der anvendes en stålbørste, også til fjernelse af rust fra stål og metaller. Det integrerede LED-lys oplyser arbejdsområdet optimalt. Skivernes maksimalt rolig gang og lange levetid muliggøres af monteringsflanger af høj kvalitet.

- **Emneoplægninger, der kan justeres uden værktøj.**
- **Dobbeltlibemaskine med 3-fasemotor og særligt højt moment, der er egnet til høje belastninger.**
- **Dobbelt-sidede sugetilslutning, passer til almindelige forbindelsesmanchetter.**
- **Stor, vipkelig værktøjsstøtte med praktisk V-not til slibning af svejsenåle.**
- **Til at slibe, hvæsse, afgrate og fjerne rust på stål og metaller.**
- **Egnet til brug med runde stålbørster til fjernelse af rust.**
- **Integreret LED-lys til optimal belysning af arbejdsområdet.**
- **Støjsvag, vibrationsfri og vedligeholdelsesfri induktionsmotor.**
- **Skivernes har maksimalt rolig gang og lang levetid takket være monteringsflanger af høj kvalitet.**
- **Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet start efter strømafbrydelse.**

Leveringsomfang:

Inkluderer slibeskiver 36 P og 60 N med normal kornstørrelse, gnistbeskyttelse, emneholder og sekskantnøgler.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100 og nr. 568733.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	750 W
Slibeskiveborings-Ø H	32 mm
Vægt	17,8 kg
Slibeskivebredde T	25 mm
maks. omdrejningstal	2980 min ⁻¹
Producentbetegnelse	DSD 200 Plus
Slibeskive-Ø D	200 mm
Energiforsyning	Med kabel
Kabellængde	1,8 m
Nominel effekt	400 V
Produkttype	Dobbeltslibemaskine