

**CCMT 09T308, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 09T308 CCX Type: CCX
Spånbryder: PP
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,1 - 0,8 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 310 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Type	CCX
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 09T308
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Spånbryder	PP
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,1 - 0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 310 m/min
Skæremateriale	Cermet
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning