

**VBMT 160408, Type: CCX****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261184 CCX |
| GTIN | 4960664912155 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

VBMT 160408 CCX Type: CCX
Spånbryder: PP
Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Skæremateriale | Cermet |
| Type | CCX |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT160408 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 140 - 300 m/min |
| Antal skift/skær | 2 |
| Spånbryder | PP |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Belægning | belagt |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Tilspænding f | 0,05 - 0,25 mm/o |
| Primær anvendelse | P |
| Skæredybde a_p | 0,1 - 1 mm |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |