



Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 200kg



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	382001 200
GTIN	
Artikelklasse	38D

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmagneter. Princippet om "neutral krone" forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.

Teknisk beskrivelse

maks. belastning, rund	100 kg
Mål F	133 mm
Mål D	79 mm
Mål E	63 mm
Mål C	79 mm
maks. belastning, plan	200 kg

maks. længde plan	1500 mm
min. materialegodstykkelse, rund	10 mm
Mål b	160 mm
Mål A	110 mm
maks. Ø rund	300 mm
Vægt	4,5 kg
min. materialegodstykkelse, plan	20 mm
Mål G	35 mm
Produkttype	Løfte/hejse-magnet