

**DCMT 11T308, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Artikelklasse	25E

Beskrivelse**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	Cermet
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	PP
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT11T308
Primær anvendelse	P

Type	CCX
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 370 m/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning