



## Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 300kg



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

382001 300

GTIN

Artikelklasse

38D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmagneter. Princippet om "neutral krone" forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

#### Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.

### Teknisk beskrivelse

Vægt

7,5 kg

maks. Ø rund

300 mm

Mål D

79 mm

maks. belastning, rund

150 kg

maks. belastning, plan

300 kg

min. materialegodstykkelse, plan

20 mm

Mål C	79 mm
Mål b	210 mm
Mål G	35 mm
Mål F	135 mm
Mål A	165 mm
maks. længde plan	1500 mm
Mål E	63 mm
min. materialegodstykkelse, rund	10 mm
Produkttype	Løfte/hejse-magnet