


**Hjørnefræser 90° MECH17, med boring, Ø D / Zeff: 100/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Ved sammenligninger muliggøres større indgrebsbredder  $a_e$  ved samme skæredybde  $a_p$ .

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	85 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	59 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 1704
Skær-Ø $D_c$	100 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	6
Antal vendeskærsplatter	24
Skafudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	nej
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------