

**VBMT 110304, Type: CCX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Spånbrøder	PP
Primær anvendelse	P
Belægning	belagt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CCX
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 300 m/min

Skæremateriale

HM

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning